

规格	内容
打印方式	FFF方式（热溶解积层方式）
喷嘴数	单喷嘴
喷嘴直径	0.4mm
最大塑形尺寸（WxDxH）	210 x 200 x 195 mm
积层间隔	0.05 ～ 0.40 mm
丝线	仅限Mimaki原装PLA丝线
丝线直径	1.75 mm
塑形速度	10 ～200 mm/s
丝线供给	自动供给丝线到丝线盒
塑形台平整	Semi-Auto 自动调平系统
GUI	5 英寸 全触屏
LED灯	内置
监控摄像头	PC. 智能手机、平板电脑等Wi-Fi路径
接口	USB2.0, Ethernet, Wi-Fi, USB内存
切片软件	专用切片软件（3 DWOX Desktop Software）
支持数据格式	Stl, Ply, Obj, G-code (RepRap), Amf
本体尺寸(WxDxH)	421 x 433 x 439 mm
重量	16 kg



关于3D造型物的注意事项

·请务必提前测试针对预期用途的物理性能(强度、耐候性、安全性等)。

·根据不同的用途、去除支撑材料后可能需要覆膜和酒精擦拭等后道处理。

重要

●本宣传单页上的画面及打印样品中的一部分是电脑合成。●由于技术改善等原因，本宣传单所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。●本彩页所刊登的公司名、商品名是各公司的商标或注册商标 ● 购买产品之际，如需委托进行安装、操作指导时，会产生除产品价格外的其他费用。●本产品（含软件）相关的咨询、支援以及所记载的内容，均针对中国大陆市场。●本产品（含软件）的规格均为中国大陆使用，我司不对海外提供售后及技术支持。●为了延长本机的使用寿命，建议签订放心、便捷的《保养合同》。●本宣传单所记载的内容及规格是截至 2019 年 3 月信息。

上海御牧贸易有限公司


上海市徐汇区桂平路555号桂平园45幢1～2楼 邮编：200233
Tel: +86-21-3367-6651 Fax: +86-21-3367-6656
URL: //www.mimaki-smt.cn

广州分公司

广东省广州市黄埔区科学城南翔三路 48 号德利宝香料公司内 C 栋 1 楼
Tel: +86-20-2232-5521 Fax: +86-20-2232-5520

北京分公司

北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1 号楼 1 层
Tel: +86-10-5823-8158 Fax: +86-10-5823 8160



3DFF-222

FFF方式桌面级3D打印机



远程监控

搭载用于远程监控塑形过程的摄像机和LED照明。只需在智能手机或平板电脑上安装APP、即可从您喜欢的位置查看塑形进度。



采用柔性金属床

3DFF-222只需轻轻弯曲塑形台就能取出造型物。与必须用刮刀取出造型物的3D打印机不同、可实现安全操作。另外、塑形台内置可实现稳定塑形的温度调节功能。



搭载HEPA过滤器

HEPA (High Efficiency Particulate Air)过滤器是空气净化领域所使用的高性能过滤器。3DFF-222中采用此过滤器、这是一个不向周围排放废气的系统。


UJF-6042 MkII UJF-3042 MkII UJF-7151 plus

适用于治具制作



丝线自动供给

丝线安装时、将卷轴丝线装入专用的丝线盒内并安置于本体。由此、丝线自动供给喷嘴。无需将丝线穿过原来的小孔这样的繁琐操作。使用后能自动切断丝线、可大幅削减繁琐的工作流程。



塑形台平整辅助

对于任何3D打印机、保持塑形台的平整是进行精致塑形关键的一点。3DFF-222自动测量塑形台水平误差、并在彩色显示器上显示工作指令。由此可保持恒定的水平状态并实现稳定的塑形。



静音设计的打印机

采用性能强劲的电驱驱动器、将塑形时的噪声水平控制在45dB（美术馆的噪声水平）。即使在打印机旁边进行其他工作、也不会被塑形中的噪声打扰。

